



GRÖÖE



ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS



HIGH CHROMATIC LED

Name	BUDDY SUPER SPOT 3500K NG
Artikelnummer	A5070003NG
Farbe	Schwarz-Gold
RAL	9005 & 1036
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	825 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	138 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 55.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	60%
Abstrahlwinkel	12°

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv
Spannung	220V/240V
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	II

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø79 mm
Gewicht	175 g
Gewicht inkl. Verpackung	246 g
Abmessungen der Verpackung	139 x 105 x 90 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat / Polymethylmetacrylat

ANDERE DATEN




Die Raffinesse der Unterputzbeleuchtung. Buddy maximiert die Lichtleistung der klassischen Unterputzleuchte. Mit einem soliden und entschlossenen Design erreicht die Leuchte größere Energieeinsparungen und exquisiten Sehkomfort. Die Produktfamilie ist in mehreren Versionen mit vier verschiedenen Öffnungswinkeln erhältlich: Flood, Medium, Spot und Super Spot. Dank der Dim-to-Warm-Technologie kann Buddy die Farbintensität und -temperatur regulieren und so für mehr Komfort im Raum sorgen. Mit Tunable-White ist zudem die unabhängige Steuerung möglich. Die vier Versionen je nach Position belegen die Vielseitigkeit: Unterputz, rahmenlos, kippbar und kippbar-rahmenlos, wobei der Lichtstrom bei allen Öffnungswinkeln beibehalten wird.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR											
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
X Y											
2H	2H	5.1	5.7	5.3	5.9	6.1	5.0	5.6	5.2	5.8	6.0
	3H	4.9	5.5	5.2	5.8	6.0	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	4H	4.9	5.4	5.2	5.7	5.9	4.8	5.3	5.1	5.6	5.8
	6H	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9	4.7	5.2	5.0	5.5	5.7
	8H	4.8	5.2	5.1	5.5	5.8	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7
4H	12H	4.7	5.2	5.1	5.5	5.8	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7
	2H	4.9	5.4	5.2	5.7	5.9	4.8	5.3	5.1	5.6	5.8
	3H	4.7	5.2	5.1	5.5	5.8	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7
	4H	4.7	5.0	5.0	5.4	5.7	4.5	4.9	4.9	5.3	5.6
	6H	4.6	4.9	5.0	5.3	5.6	4.5	4.8	4.9	5.1	5.5
8H	8H	4.5	4.8	5.0	5.2	5.6	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5
	12H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4
	4H	4.5	4.8	5.0	5.2	5.6	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5
	6H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.5	4.3	4.5	4.8	5.0	5.4
	8H	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	4.3	4.5	4.8	4.9	5.4
12H	12H	4.4	4.5	4.8	5.0	5.4	4.2	4.4	4.7	4.8	5.3
	4H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4
	6H	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	4.3	4.5	4.8	4.9	5.4
	8H	4.4	4.5	4.8	5.0	5.4	4.2	4.4	4.7	4.8	5.3
	8H	4.4	4.5	4.8	5.0	5.4	4.2	4.4	4.7	4.8	5.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H	+4.6 / -17.5					+4.5 / -16.9					
S = 1.5H	+7.3 / -86.5					+7.3 / -86.4					
S = 2.0H	+9.3 / -84.5					+9.3 / -84.4					
Tabla estándar	BK00					BK00					
Sumando de corrección	-15.4					-15.5					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 825lm Flujo luminoso total											



DRIVER OPTIONS			P	I	K	Lm	
BUDDY 1	 NO DIM	0434-01-85	4W	125mA	2700K	760	
					3000K	790	
					4000K	800	
BUDDY 2	 NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA	2700K	1150	
					3000K	1200	
	 DALI	0434-01-89				4000K	1220
		 CASAMBI			0434-01-91		
 PHASE CUT	0434-01-92						
	BUDDY Super Spot	 NO DIM	0434-01-87	6W	500mA	2700K	750
			3000K			790	
 DALI			0434-01-88				4000K
	BUDDY Tuneable White	 DALI	0434-01-90	6,7W	400mA	2700-5000K	815
BUDDY Dim to Warm	 DALI	0434-01-94	6W	350mA	1800-3000K	650	
		 PHASE CUT					0434-01-95

220
240 V~

48V Please Consult

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

